

细长设计，有效防止干涉！




● 型号说明

BBT40 - SSL 3 - 135

- BIG-PLUS BT No.
- 模特刀柄
- 夹持直径
- L尺寸

两面定位



BIG-PLUS (BBT 基础柄) 在 BIG-PLUS 主轴和既有的 BT 主轴上均可使用。

BIG-PLUS BBT 基础柄型号	φd	φD	φD ₁	L	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	G	质量 (kg)
BBT40-SSL 3-135	3	10	27.5	135	100	6	6	—	M3	1.2
-SSL 4-135	4	11	28.5			7	M4		1.2	
-SSL 6-135	6	13	30			12	13		M6	1.3
-SSL 8-135	8	15	32			13.5	18		M6	1.3
-SSL10-150	10	17	36.5			20	15		15	M8
-SSL12-150	12	22	41.5	150	115	15	16	16	M8	1.7
BBT50-SSL 6-150	6	13	31	150	104	12	13	—	M6	3.9
-200			39.5	200	154					4.4
-SSL 8-150	8	15	32.5	150	104	13.5	18	—	M6	3.9
-200			41.5	200	154					4.4
-SSL10-150	10	17	34.5	150	104	15	20	—	M6	4.0
-200			43.5	200	154					4.4
-SSL12-150	12	22	39.5	150	104	15	16	16	M8	4.2
-200			48	200	154					4.9
-SSL16-150	16	26	43	150	104	15	20	22	M8	4.5
-200			52	200	154					5.0
-SSL20-150	20	30	47	150	104	15	20	25	M8	4.6
-200			56	200	154					5.2

1. 请注意：使用时的转速受机床刚性和刀具平衡性的影响较大。因此，请将机床转速从低速开始，缓慢调整至合适的转速。

2. 固定球头立铣刀时，请使刀尖与紧固螺栓成90°。

●也可制作加长型，欢迎订购。

●专用侧固螺丝与市场上销售的普通螺丝不同，请使用BIG原装螺丝。

模特刀柄

专用侧固螺丝（配件）

型号	螺丝尺寸	螺丝长度、数量	对应本体
H0304FS	M3 P0.5	4 mm 2个	SSL3
H0404FS	M4 P0.5	4 mm 2个	SSL4
H06FSA	M6 P0.75	4.5、5mm 各1个	SSL6
H06FSB		4.5、6mm 各1个	SSL8,10
H08FSA	M8 P0.75	6mm 2个 8mm 1个	SSL12
H08FSB		6、8、10mm 各1个	SSL16,20

1. 各刀柄均配有1套所需的螺丝。