



## 刀具长度调整器

可以简单设定刀具突出长度和插入长度。


型号	φD	L
HAJ-3	3	10~ 30
-1/8	3.175	
-4	4	13~ 30
-6	6	19~ 45
-8	8	21~ 55
-10	10	22~ 70
-12	12	23~ 85
-16	16	26~ 90
-20	20	37~100
-25	25	40~100



### HSB型使用时, 刀具突出长度设定方法



### HSC型使用时, 刀具突出长度设定方法



## ■清洁用具

### 清洁刷

用于清扫装夹孔的尼龙刷

型号	装夹孔径
AQC-BR -SET	φ 3, 4, 6, 8, 10, 12 (各1个共计6个)
BR 3-5	φ 3 (5支/套)
BR 4-5	φ 4 (5支/套)
BR 6-5	φ 6 (5支/套)
BR 8-5	φ 8 (5支/套)
BR10-5	φ 10 (5支/套)
BR12-5	φ 12 (5支/套)

- 注意事项
- 请在常温下使用



### 橡胶磨石型


去除装夹孔内的氧化膜, 污垢, 以及焦着的油份等。

### 标准组套

型号	备考
CLT-GTA-01	以下零部件各1个

### 零部件

型号	品名	φd	数量
CLT-GTA-GP	把柄	-	1
CLT-GTA 3-5	橡胶磨石	3	5
-GTA 4-5		4	5
-GTA 6-5		6	5
-GTA 8-5		8	5
-GTA10-5		10	5



## ■水冷却

### 水冷组套

SLIMLINE 热装卸时冷却方便的水冷组套

型号	备考
AQC-KIT-01	以下零部件各1个

### 零部件

型号	品名	备考
AQC-EK-01-2	水冷专用液	原液2L 请稀释到3%
-AT-01	水冷托盘	筛水板
-AH-01	适配器支架	将刀柄放入水冷专用液的挂钩
CN -245	贮存箱	-
-FT	贮存箱盖	-

